

CON ARENA



VENTAJAS

- Fuerte adherencia
- Alta resistencia al desgaste
- Resistente a la humedad
- No se decolora
- Colores mas intensos

DESCRIPCIÓN

ColorCret® es una boquilla para sisas, modificada con polímeros compuesta de cemento Portland, arenas finas, pigmentos minerales y aditivos, formulados para un relleno fuerte, duradero, resistente al desgaste y la humedad.

DATOS TÉCNICOS

Cumple norma (ANSI A 118.7):	Modificada con polimeros
Resistencia a la compresión (ASTM C109) 28 días:	3 000 psi 210 kg/cm2
Densidad volumétrica:	1 350 kg/m3
Tiempo de vida de la mezcla:	45 minutos (Según temperatura ambiente)
Tiempo posterior a la instalación para el relleno de sisa:	24 horas
Tiempo de secado para limpieza:	2 - 4 horas
Tiempo de secado para el tráfico peatonal:	24 horas
Relleno de sisa:	3 - 10 mm
Color:	18 colores disponibles

USOS RECOMENDADOS

- Para relleno de sisas de 3 - 10 mm
- Para sisas en cerámica, porcelanato y piedras naturales
- Para pisos y paredes
- Interior y exterior
- Tráfico pesado, moderado y liviano


SUPERFICIES

- Porcelanato
- Cerámica
- Piedras naturales

MEZCLA

Usando un recipiente limpio, mezcle aproximadamente 2.0 L de agua limpia por cada 10 kg de ColorCret® sin arena, agregar el polvo al agua. Utilizando un mezclador eléctrico o inalámbrico para morteros, haga la mezcla, asegurándose que ésta sea homogénea y libre de grumos. Aplique ColorCret® a mas tardar 45 minutos de haber sido mezclado con agua.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA



Una bolsa de ColorCret® Con Arena de 10 kg

2.0 L de agua

Mezcla lista para relleno de sisas



H O J A T É C N I C A
ColorCret®

Boquilla para Sisas Modificada con Polímeros

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. Asegúrese que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite, pintura u otros contaminantes que impidan la adhesión del **ColorCret®** a la sisa.
2. Cepillar completamente las sisas para asegurarse que todo tipo de suciedad sea retirada del área de aplicación del producto.

PROCESO DE INSTALACIÓN

1. Para asegurar un color homogéneo, la aplicación del **ColorCret®** no debe iniciar antes que el adhesivo de la cerámica este suficientemente curado, (aprox. 24 horas).
2. Pase un trapo húmedo sobre la superficie de las cerámicas antes de empezar a rellenar las sisas.
3. Use una llana de hule para rellenar las sisas, asegurándose de compactar bien el **ColorCret®**. Usar un movimiento diagonal al sentido de las piezas de cerámica para compactar y no removerlo.
4. Cuando el relleno esté seco, limpie el exceso sobre la superficie de la pieza en un tiempo promedio de 2 a 4 horas, dependiendo de la temperatura ambiente.

PRESENTACIÓN

Bolsa de 10 kg
Bolsa de 4 kg
Bolsa de 1 kg

RENDIMIENTO

Bolsa	m ² /bolsa
10 kg	31 m ²
2 kg	6.5 m ²
0.45 kg	1.5 m ²

*Los rendimientos dependerán del ancho y profundidad de la junta.

ALMACENAMIENTO

Almacene **ColorCret®** en un lugar seco. El producto mantiene su eficacia hasta un año después de su fecha de fabricación, siempre que sea protegido de la humedad y las temperaturas extremas.

LIMPIEZA

Limpie las sisas y las manchas de la superficie de las cerámicas con un trapo húmedo antes de que el material se endurezca. Lávese las manos y las herramientas con agua mientras el material aún este fresco.

PRECAUCIÓN

- Use guantes y lentes de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos y piel, enjuague con abundante agua.
- En caso de ingestión beba de 1-2 vasos con agua y consulte inmediatamente a un médico.
- No induzca al vómito.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

GARANTÍA

Si este producto demuestra ser defectuoso, el distribuidor reemplazará el producto o reembolsará el precio de compra de producto. El fabricante o distribuidor no serán responsables por daños causados por el uso de este producto, ya que ninguno de ellos tiene bajo su control la aplicación del mismo.

DISPONIBILIDAD DE COLORES

	Arena		Esmeralda		Naranja
	Blanco		Gris Claro		Negro
	Beige		Gris Oscuro		Plata
	Café Claro		Hueso		Rojo
	Café Oscuro		Mocca		Rosa
	Chocolate		Marfil		Terracota



www.reflex.com.sv

Información técnica:

- **El Salvador**
(503) 7806-0000
- **Guatemala**
(502) 5946-7983
- **Costa Rica**
(506) 7007-6855